






Modèle standard pour une simple consultation, muni de divers paramètres de grossissement, d'un filtre vert et d'une lampe LED réglable en continu.










-  **Chemin de faisceau optique convergent pour un travail sans fatigue.**
-  **L'ampoule longue durée n'a pas besoin d'être remplacée.**
-  **Compensation pour la myopie et l'hypermétropie par l'entremise d'oculaires réglables.**
-  **Disponible avec l'option réglage fin.**
-  **[Nombreux support Disponible](#)**



- **Distance de travail de 300mm.**
- **Température de couleur de 5.700-6000 Kelvin pour un éclairage de 45 000-52 000 lux.**
- **Consommation de seulement 10 W**
- **Filtre vert.**
- **La compensation pour l'amétropie de +7 à -7 dioptries.**
- **Champ de vision ø 23mm.**
- **Agrandissement de 15 fois.**
- **LED.**

Modèle standard avec une roulette de mise au point et une option amovible pour l'oculaire.



-  **Chemin de faisceau optique convergent pour un travail sans fatigue.**
-  **L'ampoule longue durée n'a pas besoin d'être remplacée.**
-  **Compensation pour la myopie et l'hypermétropie par l'entremise d'oculaires réglables.**
-  **Disponible avec l'option réglage fin.**
-  **Roulette de mise au point.**
-  **Oculaire amovible à 45° en option (avec cette option il n'y a pas de filtre vert).**
-  **[Nombreux support Disponible](#)**



- **Distance de travail de 300mm.**
- **Température de couleur de 5.700-6000 Kelvin pour un éclairage de 45 000-52 000 lux.**
- **Consommation de seulement 10 W**
- **Filtre vert.**
- **La compensation pour l'amétropie de +7 à -7 dioptries.**
- **Champ de vision ø 46-23-11,5mm.**
- **Agrandissement de 7,5 15, 30 fois ou 3,75 7,5 15 fois (en option).**
- **LED.**

Modèle colposcope Leisegang 1D avec connectivité USB 2.0 et caméra 1,3 méga pixel.











- ~ Chemin de faisceau optique convergent pour un travail sans fatigue.
- ~ L'ampoule longue durée n'a pas besoin d'être remplacée.
- ~ Compensation pour la myopie et l'hypermétropie par l'entremise d'oculaires réglables.
- ~ Disponible avec l'option réglage fin.
- ~ Roulette de mise au point.
- ~ Vidéo caméra 1,3 megapixel , software ColpoSoft (pour l'archivage) et Cable USB inclus.
- ~ Oculaire amovible à 45° en option (avec cette option il n'y a pas de filtre vert).
- ~ [Nombreux support Disponible](#)



- Distance de travail de 300mm.
- Température de couleur de 5.700-6000 Kelvin pour un éclairage de 45 000-52 000 lux.
- Consommation de seulement 10 W
- Filtre vert.
- La compensation pour l'amétropie de +7 à -7 dioptries.
- Champ de vision ø 23mm.
- Agrandissement de 7,5 15, 30 fois ou 3,75 7,5 15 fois (en option).
- Port USB 2.0.
- Caméra 1,3 megapixel intégrée.
- LED.

Modèle colposcope Leisegang 1D avec connectivité Y/C ce qui permet de connecter directement le colposcope a un écran (caméra embarquée de 1,3 megapixels).



-  **Chemin de faisceau optique convergent pour un travail sans fatigue.**
-  **L'ampoule longue durée n'a pas besoin d'être remplacée.**
-  **Compensation pour la myopie et l'hypermétropie par l'entremise d'oculaires réglables.**
-  **Disponible avec l'option réglage fin.**
-  **Roulette de mise au point.**
-  **Vidéo caméra 1,3 megapixel , branchez directement l'appareil a votre téléviseur à l'aide du câble Y/C (fournis).**
-  **Oculaire amovible à 45° en option (avec cette option il n'y a pas de filtre vert).**
-  **[Nombreux support Disponible](#)**



- **Distance de travail de 300mm.**
- **Température de couleur de 5.700-6000 Kelvin pour un éclairage de 45 000-52 000 lux.**
- **Consommation de seulement 10 W**
- **Filtre vert.**
- **La compensation pour l'amétropie de +7 à -7 dioptries.**
- **Champ de vision ø 23mm.**
- **Agrandissement de 7,5 15, 30 fois ou 3,75 7,5 15 fois (en option).**
- **Port et câble Y/C.**
- **Caméra intégrée 1,3 megapixel.**
- **Format vidéo NTSC.**

Support Colposcope Leisegang



Support mobile à 5 roues, hauteur de travail de 970-1090mm.



Support Swing-O-matic mouvement horizontal libre jusque 600mm, barre de 300mm rabattable pour un gain d'espace; Fixation sur table ou support mobile 5 roues.



Support balance-O-matic mouvement horizontal libre jusque 600mm, barre de 300mm rabattable pour un gain d'espace, verrouillable. Réglage de l'appareil à l'aide d'une simple manette. Fixation sur table ou support mobile 5 roues.

Fourquepire 11

B 7890 ELLEZELLES

Tél: +32 68 44 78 65

Fax: +32 68 44 91 51

info@medilor.be

www.medilor.be

